

品番：EA764AA-131A

品名：[充電式]ワイヤレスマウス(BlueLED/ブラック)



販売価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/30 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1917ページ		



### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBL118BK
重量	マウス:約78.5g(電池除く) レシーバー:約2g	サイズ	マウス:約60(W)×105(D)×40(H)mm レシーバー:約14.8(W)×19(D)×6.5(H)mm
カラー	ブラック	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 Chrome OS ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※機種により対応できないものもあります。
コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m	分解能	1200カウント/インチ
読み取り方式	ブルーLEDセンサー方式	ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
電池性能	連続作動時間/約62時間 連続待機時間/約2500時間	付属品	USB A接続レシーバー、 充電用ケーブル

	<p>使用可能日数/約1ヶ月間  ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。  ※保証値ではありません。  ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。</p>		
インターフェース	<p>USB HID仕様バージョン1.1準拠  ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。</p>		
付属のUSBケーブルで充電可能			
レシーバーは裏面に収納可能			
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載			
充電状況がわかるLED付き			
不使用時の電池消費を防止する電源ON・OFF機能付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.