

品番：EA764AA-132A

品名：[充電式]ワイヤレスマウス(BlueLED/レッド)



販売価格	4,800円(税抜)／ 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜)／ 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/30 08:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

電池交換不要で繰り返し使える充電式ワイヤレスブルーLEDマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBL118R
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	60×105×40
重量(g)	マウス:78.5(電池除く) レシーバー:2g	分解能	1200カウント/インチ
カラー	レッド	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11 Chrome OS ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※機種により対応できないものもあります。		

専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。

LEDで充電の状態が分かります。			
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。			
左右対称なので左手でも使えます。			
表面処理には高耐久のUVコーティングを施し、光沢のある仕上りにこだわりました。			
左右ボタンのクリック音が静かなので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。			
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。			
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。			
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。			
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限りま す。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。			
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。			
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。			
高耐久のUVコーティング塗装でキレイが長持ちします。			
表面処理には高耐久のUVコーティングを施し、光沢のある仕上げにこだわりました。			
付属品	USB A接続レシーバー、充電用ケーブル1本		

代替品

	品番	EA764AA-131A
	コメント	色:黒

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.