

品番：EA764AA-146A

品名：[単3x1本] ワイヤレス光学式マウス (ブラック)



販売価格	3,300円(税抜)／3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜)／3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/25 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BTBL120BK
重量	70.8g(電池含まず)	サイズ	84.9(W)×108.6(D)×40(H)mm
カラー	ブラック	インターフェイス	Bluetooth Ver.3.0
分解能	2400・1600・1200・800カウント/インチ	読み取り方式	ブルーLEDセンサー方式
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン	周波数範囲	周波数範囲2.402GHz～2.480GHz
通信範囲	最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)	プロファイル	HID (Human Interface Device Profile)
使用可能電池	単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書	電池性能	連続作動時間/約75時間 連続待機時間/約300時間 使用可能時間/約2ヶ月 (1日8時間/パソコンを使用中に、マウス操作を25%割り当てた場合)
対応OS	Windows 10・8.1・8・7 Android 3.0以降 mac OS 10.12～10.13、Mac OS X 10.3～10.11		

かぶせもちに最適なワイヤレスマウスです。

エルゴエッジ構造を採用し、マウスを動かす時にも指が机に触れることなくスムーズな操作が可能です。

長時間使用しても疲れにくいエルゴノミクス形状のマウスです。

Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

不使用時の電池消費を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764AA-146B</td></tr><tr><td>コメント</td><td>変更点:サイズ・電源など</td></tr></table>	品番	EA764AA-146B	コメント	変更点:サイズ・電源など
品番	EA764AA-146B				
コメント	変更点:サイズ・電源など				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.