

品番：EA764AA-151A

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(ブラック)



販売価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
カタログ価格	2,230円(税抜) / 2,453円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/30 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1865ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WB509BK
インターフェイス	USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェイスでもご使用になれます。	サイズ(W×D×H)mm	67.8×98.3×41.7
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Ventura) 13, macOS (Monterey) 12, macOS (BigSur) 11, macOS 10.15~10.13 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 ChromeOS	対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン ※USBポート(Aコネクタ) 搭載機種。 ※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
重量	マウス:約64g(電池含まず) レシーバー約2g	カラー	ブラック

使用可能電池	単3電池×1(付属)	付属品	USB-Aレシーバー
通信方式	2.4GHzワイヤレス	通信範囲	木製机(非磁性体):半径約10m スチール机(磁性体):半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能	800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付	ボタン	5ボタン 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	電池性能	連続動作時間:91時間 連続待機時間:10000時間 使用可能日数:225日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時) ※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
レシーバーサイズ	14.2(W)×18.5(D)×6(H)mm		

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンワイヤレスマウスです。

標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。

14.2×18.5mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っばりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。

マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。

不使用時の電池消費を抑える、電源スイッチ付きです。

サイドに2ボタン搭載で、WEBブラウザなどでの「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。  
※Apple Macシリーズでは使用できません。

カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切り替えることができます。

WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。  
※Windowsのみで使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.