

品番：EA764AA-153

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(BlueLED/レッド)



販売価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/11 04:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



多機能なのにシンプルデザインの5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBL113R
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	62×109.5×40
重量(g)	67	分解能	800・1200・1600カウント/インチ
使用可能電池	単3電池×1本(付属)	カラー	レッド
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS (Monterey) 12、macOS 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.7 Chrome OS ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※この文章中に表記されているその他のすべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ※機種により対応できないものもあります。

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。

赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。			
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。			
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。			
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。			
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。			
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限りま す。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。			
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。			
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。			
付属品	USB A接続レシーバー		

代替品

	品番	EA764AA-153A
	コメント	変更点:形状・サイズ など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.