

品番：EA764AA-169

品名：有線マウス(光学式/トラックボール)



販売価格	7,000円(税抜)／7,700円(税込)			
カタログ価格	7,000円(税抜)／7,700円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/18 10:47現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

15°の傾斜と手にフィットする形状で、手の置き心地を追求したトラックボール

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-TB128BK
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	104.9×128.1×47.2
重量(g)	156	分解能	600・800・1200・1600カウント/インチ
ケーブル長	1.8m	カラー	ブラック
読み取り方式	光学センサー方式	コネクタ形状	USB (Aコネクタ)
静音	左右ボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.13～10.15 Chrome OS ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されているその他のすべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まらずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。

親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。

用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。600・800・1200・1600の4段階の切替えができます。

左右ボタン、ホイール（スクロール）ボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。

電池交換が不要の有線タイプです。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764AA-167</td></tr><tr><td>コメント</td><td>仕様ご確認下さい。</td></tr></table>	品番	EA764AA-167	コメント	仕様ご確認下さい。
品番	EA764AA-167				
コメント	仕様ご確認下さい。				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.