

品番 : EA764AA-173A

品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(エルゴノミクス)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1866ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-ERGBK11
インターフェイス	Bluetooth	サイズ(W×D×H)mm	68×118×66
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Ventura) 13, macOS (Monterey) 12, macOS (BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12 ※macOS・Mac OSで標準インストールされているSafari, Mail, Text Edit及びFinderなど、OSドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 15・14・13.4・13 iOS 15・14・13 ChromeOS Android 12・11・10	重量	94g(電池含まず)

分解能	800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付	使用可能電池	単4電池×2本(付属)
周波数範囲	2.402GHz～2.480GHz	読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
通信範囲	木製机(非磁性体):半径約10m スチール机(磁性体):半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によっ て異なります。	ボタン数	5ボタン
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)	ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロー ル)ボタン、戻るボタン、進むボタン ※サイドボタンの「戻る・進む」機能は Windowsのみの対応です。
連続動作時間	127時間	連続待機時間	28000時間
使用可能日数	300日		

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。

抗菌タイプでいつでも清潔なので、学校や病院などでも安心して使えます。

上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。

自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。

マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジションングされます。

サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。

※Apple Macシリーズではご使用できません。

全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。

用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。

Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。

通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。

Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。

SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応です。

※Windowsのみの対応です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.