

品番：EA764AA-174

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(BlueLED/エルゴノミクス)



販売価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
カタログ価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/30 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

人間工学形状で手首の負担を軽減できる、エルゴノミクス形状のBluetoothマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-ERGBT18
インターフェイス	Bluetooth	サイズ(W×D×H)mm	67×105×58
重量(g)	85	分解能	800・1200・1600カウント/インチ
使用可能電池	単3電池×1本(付属)	カラー	ブラック
適合規格	Bluetooth Ver.3.0 Class2	周波数範囲	2.402GHz～2.480GHz
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)	通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7 macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11 Android 7～11 Chrome OS iPadOS 13～14 iOS 13～14		

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。

上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。

持ちやすい中型サイズです。

サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。

用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。

Bluetooth Ver.3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。

通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。

Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。

代替品

	<p>品番 EA764AA-173A</p> <p>コメント 大型・静音・抗菌</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.