

品番：EA764AA-175

品名：[充電式] ワイヤレスマウス(2台切替式)



販売価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)			
カタログ価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/21 11:53現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1918ページ			



指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインBluetoothコンボマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-ERGBT24
インターフェイス	USB	サイズ	本体/約W85×D122.5×H57.5mm USB Aレシーバー/約W14.5×D18.4×H5.8mm Type-Cレシーバー/約W12.8×D21×H5.5mm
重量	本体/約108.5g USB Aレシーバー/約1.75g Type-Cレシーバー/約1.1g	分解能	800、1200、1600カウント/インチ
付属品	USB-Aレシーバー、USB-Cレシーバー、充電用ケーブル(約75cm)	対応OS	Windows 11・10・8.1・8macOS (Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12～10.

			15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 13.4～15iOS 13～15ChromeOSAndroid 10～12※標準でUSBポート（Aコネクタ）を持つ機種。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。
対応機種	Bluetooth5.0 HOGP対応、または標準でUSBポート（Aコネクタ）、またはUSB Type-Cポートをもつ機種 Windows搭載（DOS/V）パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。		
＜Bluetooth仕様＞			
適合規格	Bluetooth Ver.5.0（BLE）Class2※Bluetooth 5.0に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。	プロファイル	HOGP（HID over GATT Profile）
＜2.4GHzワイヤレス仕様＞			
コネクタ形状	USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ※USB3.2/3.1/3.0/2.0でも動作します。	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
電波周波数	2.402～2.480GHz	通信範囲	木製机（非磁性体）/半径約10m、スチール机（磁性体）/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。＜共通仕様＞
読み取り方式	光学センサー方式（ブルーLED）	ボタン数	5ボタン
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイール（スクロール）ボタン、カウント切替えボタン	電池性能	連続動作時間/2.4GHz 約53時間、BT 48時間連続待機時間/15840時間使用可能日数/2.4GHz 約67日、BT 約63日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5％程度行う場合。（満充電時）※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々

			に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。			
2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。			
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。			
指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。			
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。			
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。			
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。			
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。			
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。			
カウント切り替えは、カウント切り替えボタンを押すだけの簡単切り替えです。			
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。			
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。			
レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。			
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.