

品番：EA764AA-181

品名：有線マウス(BlueLED/エルゴノミクス)



販売価格	3,500円(税抜)／3,850円(税込)			
カタログ価格	3,500円(税抜)／3,850円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/29 14:56現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

人間工学形状で手首の負担を軽減できるエルゴノミクスマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-ERG16
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	67×105×58
重量(g)	118	ケーブル長	1.5m
分解能	1000・1600カウント/インチ	カラー	ブラック
コネクタ	USB(Aコネクタ)	読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS 11、 macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11 Chrome OS ※機種により対応できないものもあり ます。 ※この文章中に表記されているその他 すべての製品名などは、それぞれの メーカーの登録商標、商標です。		

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
持ちやすい中型サイズです。

サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。

用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。1000・1600の2段階の切替えができます。

カウント切り替えは、カウント切り替えボタンを押すだけの簡単切り替えです。

代替品



品番 EA764AA-17G
コメント 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.