

品番：EA764AA-183

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(レシーバー切替式)



販売価格	4,800円(税抜)／ 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜)／ 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/07 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

小さくても持ちやすい5ボタンBluetooth+2.4GHzワイヤレスブルーLEDマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBTBL135R
インターフェイス	Bluetooth	サイズ(W×D×H)mm	66×100×37
重量(g)	62	分解能	800・1200・1600カウント/インチ
使用可能電池	単3電池×1本(付属)	カラー	レッド
適合規格	Bluetooth4.0(BLE)Class2	周波数範囲	2.402～2.480GHz
プロファイル	HOGP(HID over GATT Profile)	通信範囲	最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
対応OS	Windows 10・8.1・8、 macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11 Android 3.0～10 Chrome OS iPadOS 13～14		

Bluetooth4.0と2.4GHz 2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。※同時に使用することはできません。
パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など用途に合わせて使えます。
Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。

小さくても握りやすい、つまみ持ちマウスです。
静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。
マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応です。。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限りま す。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

代替品

	品番	EA764AA-182
	コメント	色:ガンメタリック

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.