

品番 : EA764AA-190

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(静音/黒)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1919ページ		



手のひらにフィットした5ボタンBluetoothブルーLEDマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BTBL162BK
インターフェイス	Bluetooth	サイズ(W×D×H)mm	66.7×108×40.2
カラー	ブラック	対応OS	Windows 10・8.1・8 macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.9～10.11 Android3.0～10 iPadOS 13～14
重量(g)	68	分解能	800・1200・1600カウント/インチ
使用可能電池	単3電池×1本(付属)	適合規格	Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
周波数範囲	2.402GHz～2.480GHz	プロファイル	HOGP(HID over GATT Profile)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。		

手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。

Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。

進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。

左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。

赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。

用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.