

品番：EA764AA-192

品名：[単4x1本] ワイヤレスマウス(左右対称)



手のひらにフォットした5ボタンBluetoothブルーLEDマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BTBL171BK
インターフェイス	Bluetooth	サイズ(W×D×H)mm	59.2×93.4×38
重量(g)	59	分解能	800・1600カウント/インチ
使用可能電池	単4電池×1本(付属)	カラー	ブラック
適合規格	Bluetooth Ver.4.0 (BLE) Class2	周波数範囲	2.402GHz～2.480GHz
プロファイル	HOGP(HID over GATT Profile)	通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
対応OS	Windows 10・8.1・8 macOS 10.13～10.15 Android 7.0～10 Chrome OS iPadOS 13～14		

手のひらにフィットした5ボタンBluetoothブルーLEDマウス
完全左右対称のサイドボタン付きマウスです。
サンワサプライWEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、ホイールボタンのボタン割り当て変更が行えます。(Windows10、Macのみ)

右利き、左利きに関係なく、サイドボタンを使用できます。
通常では使用できないMacでも「戻る、進む」ボタンを使用できます。
Bluetooth Ver4.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1600の2段階の切替えができます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

代替品

	品番	EA764AA-190
	コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.