

品番：EA764AA-195

品名：[単4x2] ワイヤレスマウス(マルチペアリング)



販売価格	5,600円(税抜)／ 6,160円(税込)		
カタログ価格	5,600円(税抜)／6,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/08 12:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

3台までペアリング可能!ボタン一つで接続先を切り替えられるBluetooth3.0マウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BTBL121BK
インターフェイス	Bluetooth	サイズ(W×D×H)mm	63×99×38
重量(g)	64	分解能	1600カウント/インチ(固定時) 800～2400カウント/インチ(カウント自動調節機能ON時)
使用可能電池	単4電池×2本(付属)	カラー	ブラック
適合規格	Bluetooth Ver.3.0 Class2	周波数範囲	2.402GHz～2.480GHz
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)	通信範囲	最大半径約8m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7 macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.9～10.11 Android 3.0～10 iPadOS 13～14 Chrome OS		

最大3台の機器を同時にBluetooth接続できるマルチペアリング対応マウスです。

ボタン1つで接続機器を切り替えることができます。

Windows、Mac OS、Androidに対応していますので、パソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。 ※iPhoneでは使用できません。対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認ください。
Bluetooth Ver3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン・タブレット・スマートフォンにレシーバーなしで接続できます。
カウント切り替えボタンにより1600カウント固定と自動調節を切り替えて使用できます。自動調節は800～2400カウントのお好みの速度で操作を行えます。
カウント自動調整機能をオンにすると、マウスの動きに合わせてカーソル移動速度が調整されます。
高性能ブルーLEDを搭載し、高い読み取り性能を実現します。光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上で使用すると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
戻る・進むボタンを搭載しており、サイドの2ボタンで、Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、ホイールボタンのボタン割り当て変更が行えます。(Windows10、Macのみ)
本体裏面に電源ON・OFFスイッチがついており、未使用時の電池消費を抑えられます。

代替品

	品番	EA764AA-146B
	コメント	Bluetooth Ver.5.1に対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.