

品番：EA764AA-197

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(Type-C レシーバー)



販売価格	4,500円(税抜)／4,950円(税込)			
カタログ価格	4,500円(税抜)／4,950円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 01:27現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

USB TYPE-C レシーバーを搭載した5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBLC127BK
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	67×105×36
重量(g)	65	分解能	800・1300・1600カウント/インチ
使用可能電池	単3電池×1本(付属)	カラー	ブラック
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。	コネクタ形状	USBコネクタ(Type-Cタイプ)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。	対応OS	Windows 10・8.1・8・7 macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11 ChromeOS iPadOS 13～14

USB TYPE-C レシーバーを搭載した5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
親指がしっかりと置ける、大きな窪み形状を採用しています。手にフィットして、握りたくなる形状で、毎日のデスクワークに最適です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。

用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1300・1600の3段階の切替えができます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限りま す。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

代替品

	品番	EA764AA-197A
	コメント	変更点:形状、分解能、使用電池

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.