

品名：[単4x2本] ワイヤレスマウス(レシーバー)



メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBLC153BK
インターフェイス	USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。	サイズ(W×D×H)mm	マウス:61.8×98.2×36.7 レシーバー:14.6×18.7×6
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.13～10.15 iPadOS 13.4～15 ChromeOS Android 10～11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 ※iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみ	重量	マウス:58g レシーバー:2g

	スクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。		
分解能	1000・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き。	使用可能電池	単4電池×2本（付属）
カラー	ブラック	コネクタ形状	USBコネクタ（Type-Cタイプ）
接続方式	2.4GHzワイヤレス ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。	通信範囲	木製机（非磁性体）：半径約10m スチール机（磁性体）：半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読み取り方式	光学センサー方式（ブルーLED）	ボタン	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン	電池性能	連続動作時間：約406時間 連続待機時間：約26000時間 使用可能日数：約327日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。（新品の単4アルカリ電池使用時） ※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
付属品	レシーバー、単4電池（テスト用）×2		

小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。
Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。

不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。

※Windowsのみの対応です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.