

品番 : EA764AA-199

品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(静音/黒)



販売価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
カタログ価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/10 15:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1917ページ		



圧倒的グリップ感。ワイヤレスタイプの5ボタンマウス「SUPER GRIP」

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBL166BK
インターフェイス	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェイスでもご使用になれます。	サイズ(W×D×H)mm	66.1×104×39.7
カラー	ブラック	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.9~10.11 Chrome OS ※macOS、Mac OSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
重量(g)	68	分解能	1000・1600・2400カウント/インチ

			※カウント切り替えボタン付
使用可能電池	単4電池×2本(付属)	付属品	USB A接続レシーバー
接続方式	2.4GHzワイヤレス RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。	コネクタ形状	USB (Aコネクタ)
通信範囲	木製機(非磁性体)/半径約10m スチール機(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。		
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のワイレスマウスです。			
「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。			
左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。			
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。			
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。			
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。			
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。			
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。			
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。			
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。			
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。			
不使用時の電池消費を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。			
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Apple Macシリーズでは使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.