

品番：EA764AA-204

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(静音)



販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/30 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1918ページ		

手のひらにフィットした5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBL161BK
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	66.7×108×40.2
重量(g)	68	分解能	800・1200・1600カウント/インチ
使用可能電池	単3電池×1本(付属)	カラー	ブラック
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11 Chrome OS ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
付属品	USB-Aレシーバー		

手のひらにフィットするワイヤレスブルーLEDマウスです。

進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。

左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。

赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。

用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。

ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。

不使用时の電池消費を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.