

品番：EA764AA-214

品名：[充電式] ワイヤレスマウス(超薄型)



販売価格	4,300円(税抜)／4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜)／4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/14 06:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1918ページ		



かばんにすっぽり入る、超薄型の充電式ワイヤレスマウス。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WIR117BKN
インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。	サイズ	マウス/W58.1×D119.2×H17.4mm (スイッチOFF時)レシーバー/W14.8×D18.5×H6.1mm
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11Chrome OS※macOS、Mac OS Xでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。	重量	マウス/約55gレシーバー/約2g
分解能	800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。	付属品	マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)×1、収納ポーチ、取扱説明書
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式	コネクタ形状	USB Aコネクタ

通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。	読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン	電池性能	連続動作時間/約85時間連続待機時間/約4320時間使用可能日数/約53日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
材質	ABS	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン

持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで利用できる省電力マウスです。
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
折りたたんで電源のON・OFFができます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。

代替品

	品番	EA764AA-214A
	コメント	サイズ : 57(W)x119(D)x18(H)mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.