

品番 : EA764AA-214A

品名 : [充電式] ワイヤレスマウス(超薄型)



販売価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 11:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WIS3117BK
インターフェース	USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。	サイズ(W×D×H)mm	マウス:57×119×18 レシーバー:14×18×6
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。	対応OS	Windows 11・10 macOS(Sequoia)15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 ChromeOS
重量(g)	マウス:55 レシーバー:1.7	分解能	800・1200・1600count/inch ※カウント切替えボタン付き。
付属品	マウス、レシーバー、充電用ケーブル	ワイヤレス方式	2.4GHzワイヤレス

	(0.75m)、収納ポーチ ※取説はWEBのみです。		
コネクタ形状	USB Aコネクタ	通信範囲	木製机(非磁性体):半径約10m スチール机(磁性体):半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)	ボタン	3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
電池性能	連続動作時間:約60時間、連続待機時間:約6000時間、使用可能日数:35日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。		
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。			
約50分で充電できる急速充電仕様です。			
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。			
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。			
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。			
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。			
左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などの使用に便利です。			
折りたたんで電源のON・OFFができます。			
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。			
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。			
持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。			
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.