

品番：EA764AA-217

品名：[充電式] ワイヤレスマウス(薄型/Type-C)



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1918ページ		



かばんにすっぽり入る、超薄型の充電式5ボタン静音Type-Cワイヤレスマウス。

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WIRC1175BK
インターフェース	USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。	コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
接続方式	2.4GHzワイヤレス	通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m チール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能	800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。	読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン	静音	左右ボタン
電池性能	連続動作時間/約85時間連続待機時間/約12000時間使用可能日数/約87日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証	材質	ABS

	値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。		
サイズ	マウス/約W57.8×D121.4×H18.2mm レシーバー/W12.8×D21×H5.4mm	重量	マウス/約66g(電池含まず) レシーバー/約1.1g
付属ケーブル長	約0.75m(充電用ケーブル)	セット内容	マウス、レシーバー、充電用ケーブル、 収納ポーチ、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン iPadシリーズ、Androidスマートフォン・ タブレット※標準でUSB Type-Cを持つ機種。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、 macOS 10.12～10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、 テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 13.4～15 ChromeOS Android 11～12

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音Type-Cマウスです。

約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。

Type-CレシーバーなのでType-C対応のタブレットなどにも接続できます。

専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。

ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。

800・1200・1600カウント切り替えボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。

折り曲げて電源のON・OFFができます。

レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。  
※電波干渉のない場合に限る。  
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。

## 代替品

	<p><b>品番</b> EA764AA-217A</p> <p><b>コメント</b> コネクタ形状: USB Aコネクタ</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.