


品番 : EA764AA-217A

品名 : [充電式] ワイヤレスマウス(薄型)



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 07:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WIS5117BK
インターフェース	USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。	コネクタ形状	USB Aコネクタ
接続方式	2.4GHzワイヤレス	通信範囲	木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)	分解能	800、1200、1600count/inch ※カウント切替えボタン付き
ボタン	5ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン	静音	左右ボタン
充電ポート	USB Type-C	電池性能	連続動作時間:60時間 連続待機時間:6000時間 使用可能日数:35日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電などを考慮しない弊社計

			算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
セット内容	マウス、レシーバー、充電用ケーブル、収納ポーチ ※取説はWEBのみです。	付属ケーブル長	0.75m(充電用ケーブル)
サイズ(W×D×H)mm	マウス:57×121×18 レシーバー:14×18×6	重量(g)	マウス:約63 レシーバー:約1.7
対応OS	Windows 11・10 macOS(Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 ChromeOS		
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。			
約50分で充電できる急速充電仕様です。			
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。			
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。			
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。			
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。			
折りたたんで電源のON・OFFができます。			
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。			
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。			
持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。			
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.