

品番：EA764AA-221

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(BlueLED/静音)



販売価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
カタログ価格	4,600円(税抜) / 5,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできるサイドホイールを搭載

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBS524BK
カラー	ブラック	接続方式	2.4GHzワイヤレス
インターフェース	USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。	コネクタ形状	USB Aコネクタ
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数	5ボタン	ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン
横スクロール機能	あり	分解能	1000、1600、2400カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き
電池	単三乾電池 1本 ※アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素充電電池に対応しています。 ※アルカリ乾電池が推奨です。	レシーバー収納	あり
サイズ区分	中型	サイズ	マウス/W76.6×D109.6×H44.7mm

			レシーバー/W15×D18.6×H6.5mm
重量	マウス/約81g(電池含まず) レシーバー/約2g	セット内容	マウス、レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種 ※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 ChromeOS

左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のワイヤレスマウスです。

Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。

手にフィットする持ちやすい形状です。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。

レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。

通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。

不使用時の電池消費を抑える、電源スイッチ付きです。

サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。

カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。

WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※Windowsのみで使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.