

品番：EA764AA-254

品名：[充電式] ワイヤレスマウス(BlueLED/静音)



販売価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
カタログ価格	6,040円(税抜) / 6,644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/11 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1866ページ		



USBとBluetoothで接続できる 高速充電式

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-EWBS528LBK
接続方式	Bluetooth、2.4GHzワイヤレス	インターフェース	USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状	USB Aコネクタ	適合規格	Bluetooth 5.0 Class2 ※本製品のBluetoothバージョン、プロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
プロファイル	HID (Human Interface Device Profile)	電波周波数	2.4GHz帯 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。	マルチペアリング	あり
接続先切替台数	3台 ※USB Aレシーバー/1台、Bluetooth /2台	読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
分解能	800、1200、1600count/inch ※カウント切り替えボタン付き	ボタン数	5ボタン

ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン	レシーバー収納	あり
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール	電池	充電電池
充電ポート	USB Type-C	連続動作時間	48時間
連続待機時間	約12000時間	使用可能日数	52日 ※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時) ※自然放電などを考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
セット内容	マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル	付属ケーブル長	0.75m
サイズ区分	大型	サイズ	マウス/W85×D122×H58mm レシーバー/約W14×D18×H6mm
重量	マウス/約110g レシーバー/約1.8g	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット Apple Macシリーズ・iPad・iPhone Chrome OS搭載パソコン Androidタブレット・スマートフォン Bluetooth5.0 HID対応、または標準でUSBポート(Aコネクタ)をもつ機種 ※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 16~18 iOS 17・18 ChromeOS Android 10~15 ※Bluetooth接続時のみ		

USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。

2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。

約50分で充電できる急速充電仕様です。

指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。

マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。

赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。  
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。  
※Apple Macシリーズではご使用できません。

全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。

用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。

カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。  
※電波干渉のない場合に限りです。  
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

レーザーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。

不使用時の電池消費を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.