


品番：EA764AA-255

品名：[充電式] ワイヤレスマウス(BlueLED/静音)



販売価格	6,900円(税抜)／7,590円(税込)		
カタログ価格	6,900円(税抜)／7,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/25 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USBとBluetoothで接続できる、小さな手にもピッタリな小さなエルゴ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-EWBBS522BK
カラー	ブラック	接続方式	Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
インターフェース	USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。	コネクタ形状	USB Aコネクタ
電波周波数	2.4GHz帯 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。	適合規格	Bluetooth 5.0 Class2 ※本製品のBluetoothバージョン、プロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数	5ボタン	プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン	静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
分解能	1000、1600、2400count/inch ※カウント切替えボタン付き	電池	充電電池

充電ポート	USB Type-C	レシーバー収納	あり
マルチペアリング	あり	接続先切替台数	3台 ※USB Aレシーバー/1台、Bluetooth /2台
連続動作時間	約120時間	連続待機時間	約10000時間
使用可能日数	約175日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。	セット内容	マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
付属ケーブル長	1.5m	サイズ区分	小型
サイズ	マウス/約W67.2×D92.9×H51.6mm レシーバー/約W14.6×D19×H6.1mm	重量	マウス/約60g レシーバー/約1.8g
対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 13.4～18 iOS 17・18 ChromeOS Android 10～15 ※Bluetooth接続時のみ	対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン・タブレット、 Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、 Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン ※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※Bluetoothモジュールが内蔵されたBluetoothマウスに対応している機種。 ※Bluetooth5.0 HOGPに対応した機種。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetooth+ワイヤレスのコンボマウスです。
Bluetoothとワイヤレス2種類の接続ができとても便利です。
小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。
専用USB Type-Cケーブルで充電できる充電式です。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。

サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
14.6×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っばりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。
SANWA SUPPLY Mouse_Utilityに対応しています。 ※Windowsのみの対応です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.