

品番：EA764AA-257

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(BlueLED/左右非対称)

	販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
	カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/07 14:38現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



左右非対称で握りやすい形状

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BB518BK
カラー	ブラック	適合規格	Bluetooth 5.1 Class2 ※本製品のBluetoothバージョン、プロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
電波周波数	2.402GHz～2.480GHz	プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。	分解能	800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	ボタン数	5ボタン
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン	電池	単三電池 1本 ※アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素充電電池に対応しています。 ※アルカリ乾電池が推奨です。
サイズ	W77.1×D108.2×H41.2mm	重量	約66g(電池含まず)
セット内容	本体、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、

			Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載/パソコン、Androidタブレット・スマートフォン ※Apple Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※Bluetoothモジュールが内蔵されBluetoothマウスに対応している機種。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.13～10.15 ※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS 13～18 iOS 13～18 ChromeOS Android 10～15		
握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。			
左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状です。			
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。			
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。			
Bluetooth 5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。			
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。			
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。			
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。			
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。			
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.