

品番：EA764AA-61E

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(5ボタン/ブラック)



販売価格	3,770円(税抜)／4,147円(税込)		
カタログ価格	3,770円(税抜)／4,147円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/10 03:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1917ページ		



仕様

メーカー	エレコム		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
型番	M-TM10DBBK	色	ブラック
インターフェイス	USB	コネクタ形状	USB(A)オス
対応OS	Windows 11、Windows 10、 Windows 8.1、Windows7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップ デートや、サービスパックのインスト ールが必要になる場合があります。	分解能	800/1600カウント(切り替え可能)
通信方式	GFSK方式	電波周波数	2.4GHz帯
電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する 場合:3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する 場合:10m ※メーカー環境でのテスト値であり保 証値ではありません。	読取り方式	光学センサー方式
LED色	ブルー	ボタン数	4個 ※ホイールボタン含む
ホイール数	1個	レシーバ収納	○

連続動作時間	約330時間	連続待機時間	約833日
想定電池使用時間	約628日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合	電源	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本(付属)
サイズ(W×D×H)mm	本体:55.5×103.8×28.0 レシーバ:15.0×18.0×6.0	重量	本体:約66g(電池含む) レシーバ:約2g
付属品	動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、 収納ポーチ×1、レシーバー		
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。			
ネットの閲覧などの操作に便利な「戻る」ボタンが付いた4ボタンタイプです。			
ポインタの移動速度は800/1600カウントの2段階で切り替え可能です。			
プレゼンテーションモードを有効にすると、通常のマウスモードと、スライド送り・戻しなどを操作できるプレゼンテーションモードとを切り替えて使用できます。プレゼンテーションモードでのボタンの詳細動作、スクロールやカーソル移動の無効などをカスタマイズ可能です。			
ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。			
レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。			
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。			
左右対称で、右利き・左利きを問わず使いやすいシンメトリーデザインを採用しています。			
使用可能電池	単3電池×1本(付属)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.