

品番：EA764AA-63F

品名：[単4x1本] ワイヤレスマウス(ブラック)



販売価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/30 11:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1865ページ		



日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!

リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス

仕様

メーカー	エレコム	型番	M-DY10DRSKBK
インターフェイス	USB	サイズ(W×D×H)mm	51×84×35.9
対応OS	Windows 11/10/RT8.1/8.1/7 (SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3) macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	色	ブラック
重量	約47.5g(電池含まず)	分解能	1000カウント/インチ
付属品	レシーバー	使用可能電池	単4電池×1本(付属)
対応機種	USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機	通信方式	GFSK方式
電波周波数	2.4GHz帯	電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する

			場合:3m、 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
読取り方式	光学センサー方式	LED色	レッド
ボタン数	3個 ※ホイールボタン含む	ホイール数	1個
連続動作時間	約94時間	連続待機時間	約750日
想定電池使用期間	約215日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合	定格電圧	1.5V
サイズ分類	Sサイズ		

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様

リーズナブルながら快適な操作性を実現したコンパクトサイズのワイヤレス静音マウス。

マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。

ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。

JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。

無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。

ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。

レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。

ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。

本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。

1000カウントの分解能を持ち、スムーズな操作感でストレスなく使用できます。

手の小さな方にもフィットするSサイズのため、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.