

品番：EA764AA-91B

品名：マウス(有線/BlueLED/ブラック)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/14 12:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1917ページ		



#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	M-BL27UBSKBK
インターフェイス	USB	サイズ(W×D×H)mm	65.5×98.4×39.6
重量	約68.1g(コード含む)	分解能	2000カウント
対応OS	Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)～macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	コネクタ形状	USB(A)オス
対応機種	USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機	読取り方式	光学センサー方式
LED色	ブルー	ボタン数	3個 ※ホイールボタン含む
ホイール数	1個	電源	USBバスパワー
定格電圧	5V	色	ブラック
サイズ分類	Mサイズ	コード長	約1.0m
注意事項	※ご使用いただくうちに、汗や油によってマウスのラバー部分に白い粉のようなものが現れる場合がございます。こまめにお手入れをしてお使いください		

長時間の使用でも疲れにくく、快適に操作できます。
手になじみやすいミディアムサイズ
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!と馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLED静音マウス。
手に心地良くなじむ“手にぴた”設計のため、疲れにくく、握りやすい有線マウス。
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。
標準的なMサイズのため、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です
本体側面に、手の滑りを防ぐラバーグリップを採用しています。
挿すだけですぐに使える有線接続タイプです。ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
ノートパソコンでの使用にも最適なケーブル長1mです。
スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントを採用しています。
VCCI classB対応

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.