

品番 : EA764AB-151A

品名 : 60x65x140mm PCスタンドマイク



販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/16 14:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MC32N
接続方式	ステレオミニプラグ	対応OS	マイク入力端子を持つWindowsパソコン
サイズ	60(W)×65(D)×140(H)mm	重量	105g
インピーダンス	2.2KΩ	ケーブル長	1.5m
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ	指向性	単一指向性
周波数特性	70~15,000Hz	形式	コンデンサーライプ
入力感度	−35dB±3dB(0dB=1V/Pa, 1KHz) −55dB±3dB(0dB=1V/ubar, 1KHz)		

好みの角度に設定できるフレキシブルアーム

Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。

周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。

滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。

場所をとらないコンパクトタイプです。

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex Meetings, Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。

※Apple Macシリーズには対応しません。

※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.