

品番：EA764AB-154A

品名：1.5m マイクロホン(フラット型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,400円(税抜) / 2,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,400円(税抜) / 2,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2024/05/16 08:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-------|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MC23N |
| 接続方式 | ステレオミニプラグ | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP |
| サイズ | 60(W)×60(D)×14(H)mm | 重量 | 58g(ケーブル含む) |
| インピーダンス | 1.5kΩ | ケーブル長 | 1.5m |
| プラグ形状 | 3.5mmステレオミニプラグ ※3極仕様です。4極仕様には対応しません。 | 指向性 | 無(全)指向性 |
| 周波数特性 | 40~16000Hz | 対応機種 | マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン ※Apple Macシリーズには対応しません。 ※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 |
| 形式 | コンデンサータイプ | 形状 | フラット |
| 入力感度 | -40dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1KHz) -60dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1KHz) | 動作電圧 | 3V |

場所をとらないコンパクトタイプです。

フラット型なので倒れる心配がありません。

裏面全体に滑り止めラバー付きです。

幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。

Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.