

品番：EA764AB-156A

品名：60x65x140mm USBマイクロフォン



販売価格	5,430円(税抜)／5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜)／5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/31 10:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1858ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCU03BKN
接続方式	USB Type-A	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS (Ventura) 13、(Monterey) 12・(BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11 ChromeOS
電源	USB	サイズ	60(W)×65(D)×140(H)mm
重量	100g	インピーダンス	2.2KΩ
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1 両対応)	指向性	単一指向性
ケーブル長	1.6m	周波数特性	70～15,000Hz
カラー	ブラック	形式	コンデンサー型
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種	入力感度	-35dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) -55dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)

集音範囲	最大約1～2m/130°	形状	スタンド
LED付			
マイク・ミュート機能付			
好みの角度に設定できるフレキシブルアーム			
マイク入力を一時停止できるボタン付			
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。			
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。			
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。			
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。			
ZoomやTeamsなどに対応しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.