品番: EA764AB-158

品名: 1.5m 高感度USBマイク(WEB会議向けフラット型)



販売価格	21,000円 (税抜)/23,100円(税込)				
カタログ価 格	21,000円(税抜)/23,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/08 16:46現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1911ページ				



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCUSB33		
集音範囲	約5m/360°	付属品	USBケーブル (約1.5m) MicroUSB- USB、取扱説明書、保証書		
形式	コンデンサータイプ	サイズ(W×D×H)mm	80×80×20		
周波数特性	50~14,000Hz	コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対 応)		
対応OS	Windows 11·10·8. 1·8·7·Vista·XP macOS (Monterey) 12, macOS (BigSur) 11, macOS 10.12~10. 15, Mac OS X 10.0~10.11, Mac OS 9.2~9.2.2 Chrome OS	インピーダンス	2.2KΩ±30%		
接続方式	USB Type-A	ケーブル長	1.5m		
サイズ	80(W)×80(D)×20(H)mm	重量	150g		
無(全)指向性					
最大半径5mの集音が可能で多人数での会議に便利な高感度USBマイク					

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.