

品番：EA764AB-158

品名：1.5m 高感度USBマイク(WEB会議向けフラット型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,500円(税抜) / 21,450円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,500円(税抜) / 21,450円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/04 15:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1858ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |   |              |                                      |
|-------|---|--------------|--------------------------------------|
| メーカー  | サンワサプライ   | 型番           | MM-MCUSB33                           |
| 集音範囲  | 約5m/360°  | 付属品          | USBケーブル(約1.5m)MicroUSB-USB、取扱説明書、保証書 |
| 形式    | コンデンサタイプ  | サイズ(W×D×H)mm | 80×80×20                             |
| 周波数特性 | 50~14,000Hz   | コネクタ形状       | USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)            |
| 対応OS  | Windows 11・10・8.<br>1・8・7・Vista・XP<br>macOS (Monterey) 12、macOS<br>(BigSur) 11、macOS 10.12~10.<br>15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac<br>OS 9.2~9.2.2<br>Chrome OS | インピーダンス      | 2.2KΩ±30%                            |
| 接続方式  | USB Type-A  | ケーブル長        | 1.5m                                 |
| サイズ   | 80(W)×80(D)×20(H)mm   | 重量           | 150g                                 |

無(全)指向性

最大半径5mの集音が可能で多人数での会議に便利な高感度USBマイク

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.