

品番：EA764AB-158

品名：1.5m 高感度USBマイク(WEB会議向けフラット型)



販売価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
カタログ価格	19,500円(税抜) / 21,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 11:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1858ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCUSB33
集音範囲	約5m/360°	付属品	USBケーブル(約1.5m)MicroUSB-USB、取扱説明書、保証書
形式	コンデンサタイプ	サイズ(W×D×H)mm	80×80×20
周波数特性	50~14,000Hz	コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2~9.2.2 Chrome OS	インピーダンス	2.2KΩ±30%
接続方式	USB Type-A	ケーブル長	1.5m
サイズ	80(W)×80(D)×20(H)mm	重量	150g

無(全)指向性

最大半径5mの集音が可能で多人数での会議に便利な高感度USBマイク

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.