

品番：EA764AB-159A

品名：1.5m USBマイクロホン(フラット型/ノイズ軽減)



販売価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/22 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1858ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCU06BKN
接続方式	USB Type-A	周波数特性	70~10,000Hz
ケーブル長	1.5m	サイズ	60(W)×60(D)×14.5(H)mm
重量	60g	対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS (Ventura) 13、(Monterey) 12・(BigSur) 11、macOS 10.12 ~10.15、Mac OS X 10.3~10.11 ChromeOS
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載 パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持 つ機種	形式	コンデンサー型
集音範囲	推奨約2mまで	インピーダンス	2.2KΩ
入力感度	-40dB±3dB(OdB=1V/Pa、1kHz) -60dB±3dB(OdB=1V/ubar、 1kHz)	コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両 対応)
形状	フラット		
無(全)指向性			

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。

どこにでも置きやすく倒れないフラット型

幅広く音を拾える無(全)指向性マイクです。

裏面全体に滑り止めラバーが付いています。

ZoomやTeamsなどに対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.