品番: EA764AB-160

品名:196mm USBマイクロホン(単一指向性/LED付)



販売価格	5,800円 (税抜)/ 6,380円(税込)				
カタログ価 格	5,800円(税抜)/6,380円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/02 10:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1911ページ				



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCU02BK
集音範囲	推奨1m以内130°	形式	コンデンサータイプ
サイズ(W×D×H)mm	23×23×196	周波数特性	70~15,000Hz
重量(g)	25	対応OS	Windows 11·10·8.1·8(64bit /32bit)·7(64bit/32bit)·Vista·XP macOS(Monterey)12, macOS (BigSur)11, macOS 10.12~10. 15, Mac OS X 10.0~10.11, Mac OS 9.2~9.2.2 Chrome OS
コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対 応)	インピーダンス	2.2ΚΩ
指向性	単一指向性	接続方式	USB Type-A
サイズ	23(W)×23(D)×196(H)mm	重量	25g

単一指向性

タッチ式センサーで簡単にマイクミュートが行えます。

好みの角度に設定できるフレキシブルアーム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.