

品番：EA764AB-160

品名：196mm USBマイクロホン(単一指向性/LED付)



販売価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
カタログ価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/01 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1858ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCU02BK
集音範囲	推奨1m以内130°	形式	コンデンサタイプ
サイズ(W×D×H)mm	23×23×196	周波数特性	70～15,000Hz
重量(g)	25	対応OS	Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11、Mac OS 9.2～9.2.2 Chrome OS
コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)	インピーダンス	2.2KΩ
指向性	単一指向性	接続方式	USB Type-A
サイズ	23(W)×23(D)×196(H)mm	重量	25g

単一指向性

タッチ式センサーで簡単にマイクミュートが行えます。

好みの角度に設定できるフレキシブルアーム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.