

品番：EA764AB-166

品名：2.5m ピンマイク



販売価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/24 01:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCU12BK
サイズ(W×D×H)mm	15×15×30	重量(g)	28
電源	USB	接続方式	USB Type-A
インピーダンス	32Ω	形式	コンデンサタイプ
指向性	無(全)指向性	周波数特性	50～20,000Hz
感度レベル	-32dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz) -52dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)	ケーブル長	約2.5m
コネクタ形状	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)	サンプリングレート	48kHz/16bit
マイク・ミュート機能	○(手元スイッチ)	ヘッドホン端子付き	○
モニタリング機能	×	セット内容	マイク本体、スポンジ×1、クリップ×1、 取扱説明書(保証書)

クリップで胸元に取り付けられるUSBマイクです。

ロングケーブル(約2.5m)でパソコンから離れて使用できます。

リモート会議(ZOOM・Skypeなど)やオンライン授業・プレゼンに便利です。

手元で操作できる便利なMUTEスイッチ付きです。

コネクタ部にはヘッドホンやスピーカーが接続できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.