


品番：EA764AB-167

品名：84x120x330mm/1.6m USBスタンドマイク(ロングアーム)



販売価格	5,830円(税抜)／6,413円(税込)		
カタログ価格	5,830円(税抜)／6,413円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 20:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1858ページ		



口元での正確な音声入力ができるロングアームタイプのUSBマイク。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCUSB25N
接続方式	USB Type-A	形式	コンデンサタイプ
指向性	単一指向性	周波数特性	60～15000Hz
インピーダンス	2.2kΩ	入力感度	－44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、 －64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
マイク・ミュート機能	○(本体)	ケーブル長	1.6m
マイク・ミュート機能	○(本体)	ケーブル長	約1.6m
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)	形状	スタンド
セット内容	マイク本体、取扱説明書、保証書	製品サイズ	84(W)×120(D)×330(H)mm
重量	162g(ケーブル含む)	対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS (Ventura) 13、macOS

			(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11、Chrome OS
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種		
周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。			
口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。			
マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。			
電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。			
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。			
ZoomやSkypeなどに対応しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.