

品番：EA764AB-187

品名：ワイヤレスマイク(マイク1本)



販売価格	15,500円(税抜)／17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜)／17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/12 15:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		



スマホ・タブレットでの動画撮影、パソコンでの会議や授業に便利な小型ワイヤレスマイク

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCW01
周波数範囲	2.404～2.480GHz	周波数特性	80～16000Hz
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15 ChromeOS	形式	コンデンサタイプ
指向性	無(全)指向性	電源	内蔵リチウムポリマー電池
サイズ	マイク:20.6(W)×13.1(D)×58.4(H) レシーバー:65.6(W)×84(D)×16.5(H)mm	重量	マイク:約14g レシーバー:約8g
通信距離	最大約50m(見通しの良い場所)	連続使用時間	約7時間
充電時間	約1.5時間	マイク	ミュート機能付き(本体)
コネクタ形状	USB Type-C	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載

			パソコン、スマートフォン、タブレット
付属品	マイク×1、レシーバー×1、ウインドマフ×1、充電用ケーブル、Type-C延長ケーブル、取扱説明書	入数	1台
接続機器から約50mまで離れて使用できる、クリップ式の小型ワイヤレスマイクです。			
2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。			
両手を自由に使ったり移動しながらでも安定した音声を届けられるので、プレゼンや授業、動画配信などの喋りながら動いたり顔の向きを変える場合に便利です。			
動いたり顔の向きを変えながら喋っても、音声をしっかり拾う、全指向性（無指向性）のマイクです。			
Web会議サービスのZoomやSkypeに対応しているので、オンライン会議や授業に便利です。			
レシーバーを機器のType-Cポートに挿して、マイクの電源をONにするだけで自動的に接続できます。 また、スマートフォンやタブレットにケースを着けている場合に便利な、Type-C延長ケーブルも付属しています。			
レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャックが付いています。 イヤホンやヘッドホンを接続すれば、撮影者が録音中の音声を確認することができます。			
クリップ式で装着しやすい小型マイクでわずか14gでストレス無く使用できます。 耳を塞がないので耳への負担も軽減できます。			
ウインドマフが付属しており、マイクに取り付けると風切り音を軽減できます。 また、周囲の騒音を低減させる「ノイズキャンセル機能」も搭載しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.