

品番：EA764AB-208

品名：365x127x14mm ワイヤレスキーボード (テンキー付/マウス付)



販売価格	7,600円 (税抜) / 8,360円 (税込)			
カタログ価格	7,600円 (税抜) / 8,360円 (税込)			
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/03 09:09現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1922ページ			



無駄を省いた薄型&コンパクトキーボードとマウスセット

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-WL31SETBK
インターフェイス	USB HID Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	365×127.4×14.42
マウス	有	重量(g)	340
付属品	充電ケーブル	カラー	ブラック
動作力	67g	キーピッチ	18mm※文字キー以外は除く。
キー数	103キー	キーストローク	1.9±0.2mm
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7
電波到達距離	約10m		

- うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデルです。
- 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
- クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属しています。
- キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
- 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
- ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。

日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブ採用です。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.