

品番：EA764AB-209

品名：392x124x28mm ワイヤレスキーボード` (テンキー付/マウス付)



販売価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
カタログ価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1870ページ		



コンパクトでありながら109キー搭載のフルキーボード+マウスセット

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-WL34SETBK
インターフェイス	USB HID Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	392.8×124.4×28
マウス	有	重量(g)	440
使用可能電池	単3電池×各1本(計2本付属)	カラー	ブラック
動作力	55±5g	キーピッチ	19mm※文字キー以外は除く。
キー数	109キー	キーストローク	4.0±0.2mm
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7
電波到達距離	約10m	付属品	レシーバー(受信機)、単3電池×1本(キーボードテスト用)、単3電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。※電波干渉のない場合に限る。

対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属しています。

テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボードです。

標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載しています。

1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計です。

キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷です。

しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用しています。

USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。

レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。

キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備しています。※防水機能はありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.