

品番：EA764AB-217

品名：293x115x19mm キーボード(薄型/テンキー無/黒)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 5,000円(税抜)／5,500円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 5,000円(税抜)／5,500円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/05/29 06:50現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1923ページ                      |      |   |  |

無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード、テンキーなしタイプ

仕様

|          |                  |              |                                    |
|----------|------------------|--------------|------------------------------------|
| メーカー     | サンワサプライ          | 型番           | SKB-SL18BKN                        |
| インターフェイス | USB (Aタイプコネクタ)   | サイズ(W×D×H)mm | 293×115×19                         |
| 重量(g)    | 330              | ケーブル長        | 1.5m                               |
| カラー      | ブラック             | 動作力          | 50±20g                             |
| キーピッチ    | 19mm (文字キー以外は除く) | キー数          | 85キー                               |
| キー表示     | 日本語109A配列        | 対応OS         | Windows 11・10・8.<br>1・8・7・Vista・XP |

テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。

キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。

隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。

使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。

ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。

2段階調節が可能なスタンド付きです。＜注意事項＞※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※このキーボードを初め

て使用するとき、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープ、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しないことがあります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続しなおしてください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.