

品番：EA764AB-21C

品名：441x127x25mm [コンパクト外型]キーボード (USB/抗菌)



販売価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
カタログ価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/05 03:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1869ページ		



日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!

サクサク軽い打ち心地で、レシーバーをPCに挿すだけで使える無線薄型フルキーボード

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	TK-FDM110TKBK
インターフェイス	USB	テンキー	有
対応OS	Windows 11、Windows 10、 Windows 8.1、Windows 7、 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	対応機種	USBポートを装備したWindows搭載機
カラー	ブラック	電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
電源	単4電池×1本(付属)	サイズ	441.5(W)×127.6(D)×25(H)mm(スタンド含まず)
重量	515g(電池含まず)	通信方式	GFSK方式

電波周波数	2.4GHz	キータイプ	メンブレン
キー配列	109キー(日本語配列)	キーピッチ	19mm
キーストローク	2.5mm	ホットキー数	12キー
付属品	レシーバーユニット×1	電池寿命	アルカリ乾電池使用時の目安:約2年 ※1日8時間のパソコン操作を想定
サイズ分類	フルサイズ	レシーバー	外寸:19.5(W)×15.8(D)×6.5(H)mm 重量:2g

サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様

数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。

キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。

Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。

姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。

1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。レシーバーは本体裏面に収納可能です。

不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。

電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。

単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安)

※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。

JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。

レシーバーユニット付

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.