

品番：EA764AB-227

品名：83x122x20mm ワイヤレステンキーボード(黒)



販売価格	5,200円(税抜)／5,720円(税込)		
カタログ価格	5,200円(税抜)／5,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 08:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1924ページ		



ケーブルがじゃまにならないワイヤレステンキー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	NT-WL20BK
サイズ(W×D×H)mm	83.5×122.5×20.9	重量(g)	80
電源	単4×1本(付属)	受信距離	最大約10m
カラー	ブラック	インターフェース	USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0、USB3.0の環境でも動作します。
キーピッチ	19mm	キースイッチ	薄型メンブレン
キー数	20キー	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7

ケーブルがじゃまにならないワイヤレステンキー
女性でも安心、長い爪でも引っこかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
会計処理に便利な「00」キー採用のテンキーです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。
NumLock非連動の安心設計です。

Windows標準ドライバで動作可能です。挿すだけで使えます。

代替品

	品番 EA764AB-225 コメント サイズ : 86(W)x130(D)x17(H)mm
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.