

品番：EA764AB-236

品名：345x115x19mm ワイヤレスキーボード（英語配列/スリム）



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,800円(税抜) / 9,680円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,800円(税抜) / 9,680円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/07/06 20:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1923ページ | | |



余分なキーを省いた英語配列キーボード。2.4Gワイヤレスモデル。

仕様

| | | | |
|----------|---|---------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-WLE2UBK |
| インターフェース | USB | テンキー | 無 |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ | 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス |
| キー数 | 99キー | キーピッチ | 19mm |
| キー配列 | 英語 | キーストローク | 2.0±0.1mm |
| 動作力 | 50±20g | 充電時間 | 3時間 |
| 連続動作時間 | 180時間 | キースイッチ | パンタグラフ |
| サイズ | W345×D115×H19mm | 重量 | 350gレシーバー/2g |
| 通信範囲 | 10m※使用環境によって異なります。 《ご注意》※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。 ※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 | |
| 余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。 | | |
| 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプです。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 | | |
| 幅345mmでテンキーを配置した省スペースデザインです。 | | |
| 軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。 | | |
| 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。経済的かつエコです。 | | |
| 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。 | | |
| USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 | | |
| サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 | | |
| キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保しています。 | | |
| キーボードカーブ採用です。 | | |
| 使わない時は立ててキーボードを立てて収納できます。 | | |
| 2段階調節が可能なスタンド付きです。 | | |

代替品

| | | |
|--|-------------|--------------|
|  | 品番 | EA764AB-212A |
| | コメント | 対応OSが異なります |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.