

品番：EA764AB-246

品名：436x126x23mm キーボード (ハイエンドユーザー向け)



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/15 05:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1923ページ		



押し心地にこだわったハイエンドユーザー向けキーボード

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-MK3BK
インターフェース	USB(Aコネクタ)	テンキー	有
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7	キー数	108キー
キーピッチ	19mm	キー表示	日本語
キーストローク	3.0±0.5mm	動作力	45±10g
キースイッチ	メカニカル	サイズ	W436×D126×H22.8mm
重量	650g	ケーブル長	1.5m
セット内容	本体、ケーブル、取扱説明書、保証書	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。

ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードです。

クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチです。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。

従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様になっています。

アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。

ビジネスでも使えるスタンダードなデザインです。

剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。

ドライバー不要、USBポートに接続するだけで使用できます。<ご注意>※本製品はNキーロールオーバー機能を搭載しているため、KVM切替器で正常に動作しない場合があります。

押し心地にこだわったハイエンドユーザー向けキーボード

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.