

品名 : 82x166x26mm ワイヤレステンキーボード (ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ)



販売価格	10,500円(税抜)／ 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	NT-BT26BK
接続方式	Bluetooth	キー数	27キー
キースイッチ	メンブレン	キーピッチ	19mm
キーストローク	3.8±0.3mm	動作力	60±15g
印刷方式	シルク印刷	使用電池	充電電池
電池性能	電池容量200mA、充電時間2.5時間 連続動作時間/41時間 連続待機時間/1420時間	プロファイル	HID（Human Interface Device Profile）
通信距離	10m	角度調節	あり
サイズ	W82×D166×H26mm	重量	160g
付属品	製品本体、取扱説明書、保証書、キー	対応機種	USBポートを持ち、Bluetoothに対応し

	カバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)		たWindowsパソコン。 ※機能割り付け時に有線接続が必要となります。
対応OS	Windows 11・10 ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。		
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。			
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。			
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。			
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り当てることができます。			
3つのモードで切替可能です。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り当てが可能です。MODE2とMODE3は27キー全てに割り当てが可能です。			
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。			
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。			
割り当てた文字や機能がひと目でわかるように、割り当てられた内容がパソコン画面上に表示されます。			
割り当てた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はパソコン側に保存されている為、パソコンごとに設定が必要な場合があります)			
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。			
キートップのカバーが外れるので、割り当てた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。			
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。			
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。			
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。			
付属のケーブルでパソコンに接続すると有線テンキーとして使用できます。 ※テンキーに割り当てを行う際、パソコンとテンキーを有線接続する必要があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.