

品番：EA764AB-264

品名：437x149x 27mm ワイヤレスキーボード (抗菌/防水IPX5)



販売価格	9,410円(税抜)／10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜)／10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/06 11:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1922ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	TK-WS02DMKBK
インターフェイス	USB	テンキー	有
対応OS	Windows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	サイズ	キーボード:436.6(W)×148.7(D)×26.7(H)mm(スタンド含まず) 436.6(W)×148.7(D)×34.7(H)mm(スタンド時) レシーバー:19.8(W)×15.4(D)×6.8(H)mm
重量	キーボード:約498g(電池含まず) レシーバー:約2g	コネクタ形状	USB(A)オス
対応機種	USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機	カラー	ブラック
電波周波数	2.4GHz帯	電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
付属品	単4形アルカリ乾電池×1	電源	単4形アルカリ乾電池(付属)、単4形マ

			ンガン乾電池(別売)、単4形ニッケル水素2次電池(別売)のいずれか1本
キー配列	109キー(日本語配列)	通信方式	GFSK方式
キータイプ	メンブレン	キーピッチ	19mm
キーストローク	2mm	ホットキー数	13キー
想定電池使用期間	アルカリ乾電池使用時の目安 8ヶ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定	サイズ分類	フルサイズ
防水・防塵等級	IPX5		

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするワイヤレスタイプの防水・抗菌フルキーボードです。			
キーの隙間にたまったホコリを、丸洗いで簡単に除去可能。不意の水濡れでも安心の、防水タイプのワイヤレスキーボードです。 IPX5対応の防水設計で水洗いが可能なため、キーボード本体を清潔に保てます。			
誤って飲み物などの液体をキーボードにこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに排出できる“排水機構”を搭載しています。			
数字入力に便利なテンキー付きで、エクセルでの作業などを効率化できます。			
キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できる“ホットキー”を搭載しています。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームを表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショット、キーロックといった13種類の操作が可能です。			
キーの隙間にたまったホコリを、丸洗いで簡単に除去可能。不意の水濡れでも安心の、防水タイプの2.4GHz無線キーボードです。IPX5対応の防水設計で水洗いが可能なため、キーボード本体を清潔に保てます。 キートップを浮かせた“アイランドタイプ”のデザインを採用。トップケースの凸凹が少ないフラットな設計により、水が溜まりにくく排出もしやすいため、お手入れが簡単です。風が通りやすい設計のため、エアダスターでの掃除にもおすすめです。 ※レシーバーは防水ではありません。			
本体の裏面は、排水穴のホコリや汚れが目立ちにくいウォームグレーを採用。表裏バイカラーのシンプルながらもスタイリッシュなデザインでワークスペースを整えます。			
数字入力に便利なテンキー付きで、エクセルでの作業などを効率化できます。			
キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できる“ホットキー”を搭載しています。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームを表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショット、キーロックといった13種類の操作が可能です。			
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用。深めのストロークで、心地よい打鍵感を求める方におすすめです。			
キートップの印字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を採用。印字が消えにくいため、繰り返しの丸洗いやにも安心です。			
タイピングしやすいJIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。			
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える高耐久設計です。			
接続状況、電池残量をお知らせするLEDランプがついています。			
パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。			
パソコンに挿したままでも気にならないマイクロレシーバーを採用しています。			
レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。			

専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。

紙と最小限のプラスチックを使用した環境にやさしいパッケージを採用しています。

ユーザーズマニュアルのオンライン化により、紙の使用量削減に取り組んでいます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.